

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Патчкорды RJ45 для промышленного Ethernet

Промышленный патч-корд Ethernet, кат. 5е, штыревой контакт RJ45, безгалогенный, гибкий, 2 или 4 пары

Информация

Без галогенов, самозатухающий

Дополнительные варианты на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу.

На основе 2170283



Ethernet



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Без галогенов



Механическая стойкость



Время на монтаж



ЭМС

Преимущества

Технология разъемного соединения позволяет быстро менять компоненты

Для прямого соединения двух электрических компонентов

CAT.5

Области применения

Последнее обновление (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Подходят для сетей EtherCAT и EtherNet/ IP

Техника автоматизации

Для прокладки внутри помещений

Для универсального применения

Техника автоматизации

Характеристики

Соответствуют требованиям Cat. 5e, а также класса D

2-х парные: 10/100 Мбит/с для промышленного Ethernet

4-х парные: 10/100/1000 Мбит/с для Industrial Ethernet

Конструкция

Многопроволочный провод, 2х2х AWG26/7

Парная скрутка жил обеспечивает бесперебойную работу без помех (устранение взаимосвязи)

Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок

Наружная оболочка: безгалогеновая огнестойкая композиция

Цвет: светло-голубой (аналогичен RAL 5021)

Соединительный кабель с RJ45 соединителем

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002599

Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель, медный, промышленный

Минимальный радиус изгиба:

Подвижное применение: 15 x D

Неподвижное применение: 6 x D

Класс защиты:

IP20

Температурный диапазон:

При монтаже: от -5 до +60 °C

Неподвижное применение: -30 °C до +80 °C

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

По запросам - другие длины или типы штекеров.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ETHERLINE® H Flex Cat.5e RJ45

Артикул	Длина, м
2-парные: прямой штекер RJ45 на прямой штекер RJ45	
2171091	1
2171092	2
2171093	3
2171094	5
2171095	10
2171096	20