

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Screened (S/FTP) RJ45-patchcords - UL-approved

Halogen-free, Cat.6a patchcord for Gigabit Ethernet, with UL approval. Available in different colours and lengths



Преимущества

Plug & Play

Области применения

Разводка в распределительных электрошкафах

Стандарты / Сертификаты соответствия

Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Муфта RJ45 согласно IEC 60603-7-51

UL approvals see data sheet

Конструкция

Многопроволочная жила, 4x2x AWG26/7

S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги

Наружная оболочка LSZH

Наружный диаметр: 6.2 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Class-Description: промышленный патч-корд (витая пара)

Класс защиты:

IP20

Температурный диапазон:

Installation: 0 °C bis +50 °C

При эксплуатации: от -20 до +60 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Артикул	Обозначение	Наружный диаметр в мм	Длина, м	Цвет
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	чёрный
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	голубой
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	зеленый
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	серый
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	оранжевый
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	красный
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	белый
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	желтый
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	чёрный
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	голубой
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	зеленый
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	серый
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	оранжевый
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	красный
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	белый
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	желтый
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	чёрный
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	голубой
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	зеленый
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	серый
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	оранжевый
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	красный
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	белый
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	желтый
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	чёрный
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	голубой
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	зеленый
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	серый
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	оранжевый
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	красный
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	белый
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	желтый
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	чёрный
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	голубой
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	зеленый

Последнее обновление (03.10.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

 Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
 PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Артикул	Обозначение	Наружный диаметр в мм	Длина, м	Цвет
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	серый
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	оранжевый
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	красный
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	белый
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	желтый
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	чёрный
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	голубой
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	зеленый
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	серый
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	красный
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	белый
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	желтый
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	чёрный
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	голубой
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	зеленый
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	серый
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	оранжевый
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	красный
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	белый
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	желтый
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	чёрный
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	голубой
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	зеленый
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	серый
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	оранжевый
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	красный
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	белый
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	желтый
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	чёрный
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	голубой
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	зеленый
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	серый
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	оранжевый
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	красный
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	белый

Последнее обновление (03.10.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

ETHERLINE® LAN Cat. 6A Patchcords

Артикул	Обозначение	Наружный диаметр в мм	Длина, м	Цвет
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	желтый
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	чёрный
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	голубой
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	зеленый
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	серый
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	оранжевый
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	красный
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	белый
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	желтый
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	чёрный
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	голубой
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	зеленый
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	серый
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	оранжевый
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	красный
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	белый
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	желтый
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	20	чёрный
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	голубой
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	зеленый
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	серый
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	оранжевый
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	красный
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	белый
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	желтый
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	чёрный
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	голубой
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	зеленый
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	серый
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	оранжевый
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	красный
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	белый
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	желтый

Последнее обновление (03.10.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16