

ETHERLINE® ACCESS NF

Промышленный маршрутизатор NAT с функцией брандмауэра

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

Компактный дизайн

Индивидуальное решение



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Компактный дизайн с высокой плотностью порта

Занимает меньше места в имеющихся сетях

Простая конфигурация через веб-интерфейс

Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин

Области применения

Промышленные сети

Характеристики

RJ45 Порты: 10/100 BaseT(X)

NAT (Basic NAT, NAPT) и ретрансляция порта

Встроенная функция брандмауэра

Сегментация сети — возможны IP-области в NAT-режиме — при использовании фирменного ПО версии V1.08.400

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 61010

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS NF

Техническая информация

Энергоснабжение:	DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты:	IP20
Температурный диапазон:	от -40 до +75 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ETHERLINE® ACCESS NF

Артикул	Обозначение	Тип	Количество портов	Срок эксплуатации (годы)
21700141	ETHERLINE® ACCESS NF04T	Managed	4 x RJ45	>14,01

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16