

ETHERLINE® ACCESS PNF

Промышленные переключатели PROFINET® компактной формы

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

Компактный дизайн

Совместимо с сетями PROFINET®



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Компактный дизайн с высокой плотностью порта

Простая конфигурация через веб-интерфейс

Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин

Области применения

Промышленное применение

PROFINET® — сети

Характеристики

Маршрутизатор PROFINET® с 4, 8 и 16 портами

PROFINET® Conformance Class B

Определение приоритетов телеграмм PROFINET®

Распознавание окружения LLDP

RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 61010

Последнее обновление (06.12.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PNF

Техническая информация

Энергоснабжение:	DC 24 V (18-30 V DC)
Класс защиты:	IP20
Температурный диапазон:	от -40 до +75 °C

Комментарий

PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ETHERLINE® ACCESS PNF**

Артикул	Обозначение	Тип	Количество портов	Feature	Срок эксплуатации (годы)
21700140	ETHERLINE® ACCESS PNF04T	Managed	-	-	>15,21
21700142	ETHERLINE® ACCESS PNF08T	Managed	8	-	>13,09
21700143	ETHERLINE® ACCESS PNF16T	Managed	-	-	>9,64

Последнее обновление (06.12.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16