


## ETHERLINE® ACCESS UF

Промышленные автономные маршрутизаторы Ethernet компактной формы

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

### Информация

Компактный дизайн



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

### Преимущества

Компактный дизайн с высокой плотностью порта

Поддерживаемое устройство PROFINET®

Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин

### Области применения

Промышленные сети

### Характеристики

Маршрутизатор с 5, 8 и 16 портами

RJ45 Порты: 10/100/1000 BaseT(X)

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 61010

### Техническая информация

Энергоснабжение: DC 24 V (18-30 V DC)

Класс защиты: IP20

Последнее обновление (12.12.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## ETHERLINE® ACCESS UF

Температурный диапазон: от -25 до +60 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ETHERLINE® ACCESS UF**

Артикул	Обозначение	Тип	Количество портов	Срок эксплуатации (годы)
21700144	ETHERLINE® ACCESS UF05T	Unmanaged	5	>35,55
21700145	ETHERLINE® ACCESS UF08T	Unmanaged	8	>29,70
21700146	ETHERLINE® ACCESS UF16T	Unmanaged	-	>16,62

Последнее обновление (12.12.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16