

Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Устанавливаемый в полевых условиях соединитель RJ45, поддерживающий скорость передачи данных 100 Гбит/с пригоден для использования в офисных и промышленных зданиях, Stewart SS37



Характеристики

Экранированные типы
Подходит для многопроволочной жилы (AWG26)
Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)
Защита от перегибов: светло-серый
Макс. наружный диаметр кабеля: 5,72 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641
Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Комментарий

Stewart – зарегистрированная торговая марка фирмы Bel Fuse Inc.
По запросам - другие цвета.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Обозначение	Артикул
Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37	CE6323

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappus.sia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16