

## Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Устанавливаемый в полевых условиях соединитель RJ45, поддерживающий скорость передачи данных 100 Гбит/с пригоден для использования в офисных и промышленных зданиях, Stewart SS37



### Характеристики

Экранированные типы  
Подходит для многопроволочной жилы (AWG26)  
Вкл. защиту от перегибов и направляющую пластину (guide plate)  
Защита от перегибов: светло-серый  
Макс. наружный диаметр кабеля: 5,72 мм

### Техническая информация

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641  
Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

### Комментарий

Stewart – зарегистрированная торговая марка фирмы Bel Fuse Inc.

По запросам - другие цвета.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Артикул	Обозначение
CE6323	Штекер RJ45 CAT.5 Stewart SS37

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16