


Штекер RJ45 CAT.5e FM45

Готовый штекер с экранированием предназначен для использования в промышленном оборудовании и подходит для однопроволочных проводов и жил. Он устойчив к вибрации.



Характеристики

Экранированные типы

Подходит для сеч. AWG23–26, возможно AWG22

IDC/контакт методом протыкания изоляции согласно 60352-4

Подходит для одно- и многопроволочной жилы

Подходит для применения в промышленной среде

Техническая информация

Классификация:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Class-Description: Модульный соединитель
(промышленный соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002641

Описание класса ETIM 6.0: Модульный штекерный
соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Класс защиты:

IP 20

Температура окружающей среды (рабочая):

от -20°C до +70°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Штекер RJ45 CAT.5e FM45

Обозначение	Артикул
Штекер RJ45 CAT.5e FM45	21700540
	RJ45 штекер, разводка контактов по T568A/T568B