


UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Кабель Ethernet категории 7, класс F, допуск до 1000 МГц, подходит для наружной прокладки

Data cable for Category 7 / class F - suitable for outdoor use



Подходит для применения вне помещений



ЭМС



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Кабели LAN для структурированных кабельных систем по EN50173 и ISO/IEC 11801

Подходит для применения вне помещений

Стойкие к УФ-излучению

Области применения

Для применения вне помещений

Длина кабелей для горизонтальной подсистемы в зданиях не должна превышать 100 м (90 м в кабельном канале + 10 м на рабочем месте) в соответствии со стандартами ISO/IEC 11801 и EN 50173

Характеристики

Передача цифровых и аналоговых сигналов

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Совместимый сверху вниз

Стандарты / Сертификаты соответствия

Кабели LAN CAT.7 фирмы Lapp Kabel для «структурированных кабельных систем» отвечают требованиям стандартов EIA/TIA-568 и TSB36, а также ISO/IEC 11801 и EN 50173 (Class F - перманентный канал).

Конструкция

Однопроволочная жила 4x2xAWG23/1

Последнее обновление (13.05.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Изоляция жил: PE

S/FTP: общий экран в виде оплётки из медных проволок и экран по парам из алюминиевой фольги

Оболочка: Полиэтилен, черный (L)PE с алюминиевой оплеткой

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830

Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 4 x D

При монтаже: 8 x D

Волновое сопротивление:

100 Ω ± 15%

Температурный диапазон:

При монтаже: -10 °C до +50 °C

Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

Комментарий

Упаковка: барабан

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр в мм	Цвет	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
Для применения вне помещений							
2170978	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 PE	4 x 2 x AWG 23/1	1,3	7.7	чёрный	24	48
Suitable for direct routing underground, transversely waterproof							
2170977	ETHERLINE® LAN Cat.7 S/FTP 4x2AWG23 (L)PE	4 x 2 x AWG 23/1	1,3	9.6	чёрный	24	77

Последнее обновление (13.05.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® LAN OUTDOOR

