


EPIC® DATA PB M12

Соединители M12 BUS для монтажа на местах, экранированные для PROFIBUS

Присоединяемый на месте эксплуатации соединитель полевой шины M12 для сети PROFIBUS, код В, экранированный, высокий класс защиты (IP67)



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Износостойкие

Преимущества

Быстрое и простое конфекционирование на местах
Индивидуальная длина кабеля
Экономически выгодное соединение для BUS систем
Space-saving due to compact dimensions.

Характеристики

Экранированные типы
Штекер M12, В-кодировка
PG9- / PG11-резьба
Винтовое соединение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062

Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал:

Контакты: CuSn

Контактная поверхность: Au

Материал держателя контакта: полиамид PA66

Материал уплотнителя: NBR Материал рифления:
никелированная латунь

Материал корпуса: цинковое литьё, покрытое никелем

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA PB M12

Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -40°С до +85°С
Кодировка:	B - инверсный (PROFIBUS)
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® DATA RV M12

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Сечение жилы, мм ²	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальное напряжение, В	Количество
Штекер, прямой						
22260653	AB-C5-M12MSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22262078	AB-C5-M12MSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1
Гнездо, прямое						
22260646	AB-C5-M12FSB-PG9-SH-AU	5	0.25 - 0.75	6 - 8.5	60	1
22260889	AB-C5-M12FSB-PG11-SH-AU	5	0.25 - 0.75	8 - 10	60	1

Последнее обновление (27.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16