

UNITRONIC® SENSOR M12

M12 Штекер/гнездо, свободный конец

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный соединительный кабель, соединитель M12 / гнездо M12 на свободном конце жилы, А-кодировка, МДНГ полиуретан, IP65/IP67/IP68, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

Информация

Другие типы кабеля см. на сайте www.lappkabel.de/konfektionsfinder или по запросу



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Для буксируемых кабельных цепей



Водонепроницаемые

Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Space-saving due to compact dimensions.

Быстрое и простое отслеживание ошибок

Интегрированная защита от вибраций (механическое крепление)

Позолоченные контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

Для областей применения с повышенным механическим воздействием

Характеристики

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

Стойкие к УФ-излучению
Хорошая стойкость к маслам и химическим веществам
Без галогенов
Для применения в буксируемых кабельных цепях
Кабели имеют маркировочные манжеты

Стандарты / Сертификаты соответствия

Без галогенов в соотв. с DIN VDE 0472
UL File № E249137
Не распространяет горение в соответствии с UL 1581 FT-2

Конструкция

площадь поперечного сечения проволоки: 0,34 мм²
(8-конт.: 0,25 мм²)
Цветовая кодировка:
3-конт.: корич. (1), син. (3), черн.(4)
4-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), черн. (4) 5-конт.: корич. (1), бел. (2), син. (3), черн. (4), желт./зел. (5) 8-конт.: бел. (1),
корич. (2), зел. (3), желт. (4), сер. (5), роз. (6), син. (7), красн. (8)
Наружная оболочка: PUR, чёрная

Техническая информация

| | |
|---|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента |
| Материал: | Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий |
| Минимальный радиус изгиба: | Неподвижное применение: 5 x D Подвижное применение: 10 x D |
| Класс защиты: | IP65/IP67 |
| Температура окружающей среды (рабочая): | Plug/socket -25°C to +90°C Неподвижное применение: -40°C до +80°C Подвижное применение: -25°C до +80°C |
| Кодировка: | A-стандарт |
| Номинальный ток, А: | 4 А 2 А (8-pin) |

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

UNITRONIC® SENSOR M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | Конструкция | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------|------------------------|------------------|----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
| 22260221 | AB-C3-M12MS-2,0PUR | 3 | 2 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260222 | AB-C3-M12MS-5,0PUR | 3 | 5 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260249 | AB-C3-M12MS-10,0PUR | 3 | 10 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260223 | AB-C3-M12MA-2,0PUR | 3 | 2 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260224 | AB-C3-M12MA-5,0PUR | 3 | 5 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260256 | AB-C3-M12MA-10,0PUR | 3 | 10 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| Гнездо | | | | | | | |
| 22260257 | AB-C3-2,0PUR-M12FS | 3 | 2 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260250 | AB-C3-5,0PUR-M12FS | 3 | 5 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260251 | AB-C3-10,0PUR-M12FS | 3 | 10 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22262142 | AB-C3-15,0PUR-M12FS | 3 | 15 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22262143 | AB-C3-25,0PUR-M12FS | 3 | 25 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260252 | AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L | 3 | 2 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260265 | AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L | 3 | 5 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260266 | AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L | 3 | 10 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260258 | AB-C3-2,0PUR-M12FA | 3 | 2 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260259 | AB-C3-5,0PUR-M12FA | 3 | 5 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260260 | AB-C3-10,0PUR-M12FA | 3 | 10 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260253 | AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L | 3 | 2 | Угловой | 2 | 24 | 1 |
| 22260254 | AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L | 3 | 5 | Угловой | 2 | 24 | 1 |

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | Конструкция | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------|------------------------|------------------|----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
| 22260255 | AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L | 3 | 10 | Угловой | 2 | 24 | 1 |
| 22260320 | AB-C4-M12MS-2,0PUR | 4 | 2 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260321 | AB-C4-M12MS-5,0PUR | 4 | 5 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260342 | AB-C4-M12MS-10,0PUR | 4 | 10 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22261066 | AB-C4-M12MS-20,0PUR | 4 | 20 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260301 | AB-C4-M12MA-2,0PUR | 4 | 2 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260302 | AB-C4-M12MA-5,0PUR | 4 | 5 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260303 | AB-C4-M12MA-10,0PUR | 4 | 10 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| Гнездо | | | | | | | |
| 22260322 | AB-C4- 2,0PUR-M12FS | 4 | 2 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260323 | AB-C4- 5,0PUR-M12FS | 4 | 5 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260343 | AB-C4-10,0PUR-M12FS | 4 | 10 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22262131 | AB-C4-15,0PUR-M12FS | 4 | 15 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260933 | AB-C4-20,0PUR-M12FS | 4 | 20 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260377 | AB-C4-25,0PUR-M12FS | 4 | 25 | Прямой | нет | 250 | 1 |
| 22260344 | AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L | 4 | 2 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260345 | AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L | 4 | 5 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260346 | AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L | 4 | 10 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260911 | AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L | 4 | 15 | Прямой | 2 | 24 | 1 |
| 22260324 | AB-C4- 2,0PUR-M12FA | 4 | 2 | Угловой | нет | 250 | 1 |

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | Конструкция | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------|-------------------------|------------------|----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
| 22260325 | AB-C4- 5,0PUR-M12FA | 4 | 5 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260341 | AB-C4-10,0PUR-M12FA | 4 | 10 | Угловой | нет | 250 | 1 |
| 22260326 | AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L | 4 | 2 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22262068 | AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L | 4 | 3 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260327 | AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L | 4 | 5 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260340 | AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L | 4 | 10 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260891 | AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L | 4 | 15 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260947 | AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L | 4 | 20 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22262029 | AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L | 4 | 25 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260819 | AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L | 4 | 30 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260892 | AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L | 4 | 35 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260400 | AB-C5-M12MS-2,0PUR | 5 | 2 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260401 | AB-C5-M12MS-5,0PUR | 5 | 5 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260414 | AB-C5-M12MS-10,0PUR | 5 | 10 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260402 | AB-C5-M12MA-2,0PUR | 5 | 2 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| 22260403 | AB-C5-M12MA-5,0PUR | 5 | 5 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| 22260417 | AB-C5-M12MA-10,0PUR | 5 | 10 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| Гнездо | | | | | | | |
| 22260404 | AB-C5- 2,0PUR-M12FS | 5 | 2 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260405 | AB-C5- 5,0PUR-M12FS | 5 | 5 | Прямой | нет | 60 | 1 |

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | Конструкция | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------|------------------------|------------------|----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
| 22260415 | AB-C5-10,0PUR-M12FS | 5 | 10 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260829 | AB-C5-20,0PUR-M12FS | 5 | 20 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22262018 | AB-C5-25,0PUR-M12FS | 5 | 25 | Прямой | нет | 60 | 1 |
| 22260406 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA | 5 | 2 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| 22260407 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA | 5 | 5 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| 22260418 | AB-C5-10,0PUR-M12FA | 5 | 10 | Угловой | нет | 60 | 1 |
| 22260408 | AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L | 5 | 2 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260409 | AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L | 5 | 5 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260416 | AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L | 5 | 10 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| 22260760 | AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L | 5 | 25 | Угловой | 3 | 24 | 1 |
| | | | | | | | |
| 22260091 | AB-C8-M12MS-2,0PUR | 8 | 2 | Прямой | нет | 30 | 1 |
| 22260092 | AB-C8-M12MS-5,0PUR | 8 | 5 | Прямой | нет | 30 | 1 |
| 22260093 | AB-C8-M12MS-10,0PUR | 8 | 10 | Прямой | нет | 30 | 1 |
| 22260094 | AB-C8-M12MA-2,0PUR | 8 | 2 | Угловой | нет | 30 | 1 |
| 22260095 | AB-C8-M12MA-5,0PUR | 8 | 5 | Угловой | нет | 30 | 1 |
| 22260096 | AB-C8-M12MA-10,0PUR | 8 | 10 | Угловой | нет | 30 | 1 |
| Гнездо | | | | | | | |
| 22260726 | AB-C8-2,0PUR-M12FS | 8 | 2 | Прямой | нет | 30 | 1 |
| 22260728 | AB-C8-5,0PUR-M12FS | 8 | 5 | Прямой | нет | 30 | 1 |
| 22260729 | AB-C8-10,0PUR-M12FS | 8 | 10 | Прямой | нет | 30 | 1 |

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | Конструкция | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------|---------------------|------------------|----------|-------------|-----|---------------------------|------------|
| 22262186 | AB-C8-15,0PUR-M12FS | 8 | 15 | Прямой | нет | 30 | - |
| 22260141 | AB-C8-2,0PUR-M12FA | 8 | 2 | Угловой | нет | 30 | 1 |
| 22260615 | AB-C8-5,0PUR-M12FA | 8 | 5 | Угловой | нет | 30 | 1 |
| 22260616 | AB-C8-10,0PUR-M12FA | 8 | 10 | Угловой | нет | 30 | 1 |

Последнее обновление (15.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичское управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M12

