


ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A



DeviceNet CANopen



Водонепроницаемые



Место для монтажа



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Преимущества

Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам
 Износостойкие

Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

5-конт. параллельный распределитель
 Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо M12

Техническая информация

Материал:

Контакты: CuZn
 Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
 Контактодержатель: TPU GF (полиуретан)
 Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
 Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый,

ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

Класс защиты:	самозатухающий Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина) IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Plug/socket -25 °C to +90 °C
Кодировка:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ДАТЧИК ЕРИС® SENSOR M12 T-распределитель

Артикул	Обозначение
T распределитель 22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN

Последнее обновление (29.12.2019)

©2019 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16