


## ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель

M12 T-параллельный распределитель для CAN/ DeviceNet/ S/A



DeviceNet CANopen



Водонепроницаемые



Место для монтажа



Время на монтаж



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

### Преимущества

Экономичная и рациональная разводка Fieldbus S/A (датчик/исполнительный механизм)  
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам  
 Износостойкие

### Характеристики

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

### Конструкция

5-конт. параллельный распределитель  
 Гнездо M12 на штекер M12 и гнездо M12

### Техническая информация

Материал:

Контакты: CuZn

Рабочая поверхность контакта: Ni/Au

Контактодержатель: TPU GF (полиуретан)

Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный

Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый,

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**ДАТЧИК EPIC® SENSOR M12 T-распределитель**

Класс защиты:	самозатухающий Уплотнение: NBR (бутадиеновая резина) IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Plug/socket -25°C to +90°C
Кодировка:	A - Standard (CANopen/DeviceNet/CC-Link)
Номинальный ток, А:	4 А

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**ДАТЧИК ЕРИС® SENSOR M12 T-распределитель**

Артикул	Обозначение
T распределитель	
22260765	AB-C5-M12T-2XM12FS DN

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16