

EPIC® SENSOR M12 V4A

устанавливаемые на месте эксплуатации соединители M12 для применения в пищевой промышленности, при производстве безалкогольных напитков, вне закрытых помещений

Штекеры M12 с рифлением из нержавеющей стали для монтажа на местах для подключения кабеля к датчику/исполнительному механизму для пищевой промышленности



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Стойкий к коррозии



Место для монтажа



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкие к коррозии, благодаря материалу рифления из нержавеющей стали

Быстрое и простое конфекционирование на местах

Индивидуальная длина кабеля

Space-saving due to compact dimensions.

Easy connection with proven screw clamp connection

Области применения

Системы автоматизации

Конвейерные и транспортные системы

Пищевая промышленность, упаковочное оборудование

Версия SKINTOP® для использования вне помещений

Характеристики

4-конт. штекеры

Последнее обновление (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M12 V4A

Винтовое соединение
Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента |
| Материал: | Контакты: CuZn Рабочая поверхность контакта: Au (золото) Рифления: нерж. сталь (V4A) |
| Класс защиты: | IP 67 |
| Температура окружающей среды (рабочая): | штекер/гнездо: -40 °C до +85 °C |
| Кодировка: | A-стандарт |
| Номинальный ток, A: | 4 A |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® SENSOR M12 V4A

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Сечение жилы, мм ² | Наружный диаметр кабеля, мм | Номинальное напряжение, В | Количество |
|----------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| Штекер, прямой | | | | | | |
| 22262049 | AB-C4-M12MS-PG7-VA | 4 | 0.25 - 0.75 | 4 - 6 | 250 | 1 |
| 22262123 | AB-C4-M12MS-PG7-VA-SKINTOP | 4 | 0.25 - 0.75 | 4.0 - 6.5 | 250 | 1 |
| Гнездо, прямое | | | | | | |
| 22262050 | AB-C4-M12FS-PG7-VA | 4 | 0.25 - 0.75 | 4 - 6 | 250 | 1 |
| 22262124 | AB-C4-M12FS-PG7-VA-SKINTOP | 4 | 0.25 - 0.75 | 4.0 - 6.5 | 250 | 1 |
| Гнездо угловое | | | | | | |
| 22262051 | AB-C4-M12FA-PG7-VA | 4 | 0.25 - 0.75 | 4 - 6 | 250 | 1 |

Последнее обновление (04.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16