

EPIC® POWER M12 60B

Штекеры M12 POWER для монтажа на местах

M12 силовой соединитель, монтируемый, штекер/гнездо, прямой/угловой, для проводников сечением 0,75-1,5 мм²

Информация

Штекер большой мощности (60 В пост. напр./ 12 А)



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Износостойкие

Преимущества

Компактная и стандартная конструкция M12 экономит место для монтажа и расходы

Надёжное и безошибочное соединение благодаря поверхности сочленения M12 с T-кодировкой

Небольшое падение напряжения

Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

Питание для маломощных устройств

Производство инструментов

Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 60B

Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования

Характеристики

Robust M12 circular connector with screw connection and knurled screw
Винтовой зажим для разных многопроволочных проводов

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E249137

Конструкция

4-конт.: коричневый (1), белый (2), голубой (3), чёрный (4)
Высококачественные позолочённые контакты
Для винтовых контактов: 0,75-1,5 мм² (AWG 18 - AWG 16)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062 Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuZn Рабочая поверхность контакта: Au (золото) Knurl: Никелированный цинк, изготовлено методом литья под давлением Зажимный корпус: PA
Класс защиты:	IP 67
Температура окружающей среды (рабочая):	штекер/гнездо: -40 °C до +85 °C
Кодировка:	T - Power
Номинальный ток, A:	12 A

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWER M12 60В

Артикул	Обозначение	Конструкция	Кол-во контактов	Наружный диаметр кабеля, мм	Номинальное напряжение, В	Количество
22262010	AB-C4-M12MST-PG11	Прямой	4	8 - 10	60	1
22262012	AB-C4-M12MAT-PG11	Угловой	4	8 - 10	60	1
Гнездо						
22262011	AB-C4-M12FST-PG11	Прямой	4	8 - 10	60	1
22262013	AB-C4-M12FAT-PG11	Угловой	4	8 - 10	60	1

Последнее обновление (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12 60B

