

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Вентильный штекер на прямой штекер M12

Соединительный шнур датчика/актуатора, соединитель клапана на штекере M12, полиуретановый безгалогенный, 3-штыревых контакта, со светодиодом, тип A, B, C, IP65/IP67



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Время на монтаж



Место для монтажа



Для буксируемых кабельных цепей



Водонепроницаемые

Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Space-saving due to compact dimensions.

Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

Для применения в буксируемых кабельных цепях

С защитной цепью (стабилитрон), с мостом защитного заземления (за исключением типа AD)

Со светодиодным индикатором состояния (желтым)

С индикацией состояния (2 светодиода, красный/зеленый)

Кабели имеют маркировочные манжеты

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

3 или 5 x 0.5 мм²

Маркировка жил: черные жилы с белой цифровой маркировкой + зелёная/желтая жила

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный
Наружный диаметр:
4,5 мм (3-конт.)
5,3 мм (5-конт.)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента
Материал:	Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий
Класс защиты:	IP65/IP67
Температура окружающей среды (рабочая):	Вентильный штекер -20 °C до +85 °C Штекер/гнездо -25 °C до +90 °C Фиксированная установка от -40 до +80 °C Изгибание от -20 до +80 °C
Кодировка:	A-стандарт
Номинальный ток, А:	4 А

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В	Количество
Прямой штекер и вентильный штекер, тип А (18 мм)						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Прямой штекер и вентильный штекер, тип А (18 мм) для реле давления						
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	5	0,3	2	24	1
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	5	0,6	2	24	1
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	5	1	2	24	1
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	5	2	2	24	1
Прямой штекер и вентильный штекер, тип В (10 мм)						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Прямой штекер и вентильный штекер, тип В1 (11 мм)						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B1-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B1-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B1-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B1-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Прямой штекер и вентильный штекер, тип С (8 мм)						
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR Valve-M12

Артикул	Обозначение	Кол-во контактов	Длина, м	LED	Номинальное напряжение, В	Количество
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
Прямой штекер и вентильный штекер, тип CI (9,4 мм)						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	3	0,3	1 LED	24	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	3	0,6	1 LED	24	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	3	1	1 LED	24	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16