


UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12 Y прямой штекер и 2 гнезда M12

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный соединитель, Y-образный штекер на 2 гнезда M12, A-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Место для монтажа



Для буксируемых кабельных цепей



Водонепроницаемые

Преимущества

Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
 Экономия места для монтажа благодаря габаритам
 Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

4-конт. штекер M12Y и 2 3-конт. гнезда M8
 4-конт. штекерный соединитель M12Y
 2 гнезда M12 (4-конт.), контакты 2 + 4 шунтированы
 Кабели имеют маркировочные манжеты
 Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
 Для применения в буксируемых кабельных цепях

Конструкция

M12Y-M8: 3 × 0,25 мм²

Последнее обновление (05.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12Y-M12: 3 × 0,34 мм²

Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный

Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Техническая информация

| | |
|---|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855 Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента |
| Материал: | Контакты: CuSn Рабочая поверхность контакта: Ni/Au Рифления: литъё из цинкового сплава, никелированный Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий |
| Класс защиты: | IP65/IP67/IP68 |
| Температура окружающей среды (рабочая): | Plug/socket -25 °C to +90 °C Неподвижное применение: -40 °C до +80 °C Подвижное применение: -25 °C до +80 °C |
| Кодировка: | A-стандарт |
| Номинальный ток, А: | 4 А |

Комментарий

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

| Артикул | Обозначение | Кол-во контактов | Длина, м | LED | Номинальное напряжение, В | Количество |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|----------|-----|---------------------------|------------|
| 22260501 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B | 3 | 0,3 | нет | 250 | 1 |
| 22260502 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B | 3 | 0,6 | нет | 250 | 1 |
| 22260503 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B | 3 | 1 | нет | 250 | 1 |
| 22260504 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B | 3 | 2 | нет | 250 | 1 |
| Угловое гнездо | | | | | | |
| 22260505 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B | 3 | 0,3 | нет | 250 | 1 |
| 22260506 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B | 3 | 0,6 | нет | 250 | 1 |
| 22260507 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B | 3 | 1 | нет | 250 | 1 |
| 22260508 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B | 3 | 2 | нет | 250 | 1 |
| Угловое гнездо со светодиодами | | | | | | |
| 22260509 | AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B | 3 | 0,3 | 2 | 24 | 1 |
| 22260510 | AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B | 3 | 0,6 | 2 | 24 | 1 |
| 22260511 | AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B | 3 | 1 | 2 | 24 | 1 |
| 22260512 | AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B | 3 | 2 | 2 | 24 | 1 |

Последнее обновление (05.11.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrplusia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16