

SILVYN® FG NM

Кабель SILVYN® FG NM с синей оболочкой для сертифицированного использования в пищевой промышленности и в производстве безалкогольных напитков

Информация

Полимерный защитный рукав

Специально для пищевой промышленности и производства напитков



Пищевая промышленность и производство напитков



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Надёжность



Водонепроницаемые

Преимущества

Наружная оболочка испытана организацией FDA

Легко чистится благодаря гладкой поверхности

Стойкость к воздействию жидкостей

Области применения

Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса

Машины для упаковки продуктов питания

Фармацевтическая промышленность

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Характеристики

Гибкие

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG NM

Стабильные по форме
Не поддерживают горение

Стандарты / Сертификаты соответствия

Сертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (стандарт США)
ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции

Конструкция

Твердая ПВХ-спираль, находящаяся внутри
Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177 Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	FDA CFR 21 NSF 51
По запросу:	Доступен серый и белый цвет
Поставляемые цвета:	голубой
Материал:	Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри
Температурный диапазон:	от -20 до +60 °C кратковременно: +80 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FG NM

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FG NM голубой				
55503370	3/8"	12.6 x 17.8	70	30
55503371	1/2"	16.0 x 21.1	100	30
55503372	3/4"	21.0 x 26.4	130	30
55503373	1"	26.5 x 33.1	180	30
55503374	1 1/4"	35.1 x 41.8	225	15
55503375	1 1/2"	40.3 x 47.8	255	15
55503376	2"	51.6 x 59.9	310	15

Последнее обновление (14.09.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16