
SILVYN® FG

Металлический защитный рукав SILVYN® FG с белой оболочкой из ПВХ для сертифицированного использования в пищевой промышленности и в производстве безалкогольных напитков

Информация

Специально для пищевой промышленности и производства напитков





- Пищевая промышленность и производство напитков
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Механическая стойкость
- Износостойкие
- Водонепроницаемые

Преимущества

Наружная оболочка испытана организацией FDA
Легкая очистка благодаря гладкой, белой поверхности
Стойкость к воздействию жидкостей
Стойкие к растягивающим усилиям
Повышенная прочность

Области применения

Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
Машины для упаковки продуктов питания
Фармацевтическая промышленность
Машиностроение
Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FG

Характеристики
Гибкие
Прочные
Ударопрочные
Стойкие к растягивающим усилиям

Стандарты / Сертификаты соответствия
Сертификация по FDA CFR 21/ NSF 51 (стандарт США)

Конструкция
Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
Специальная оболочка из полимера, разрешение FDA

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
Поставляемые цвета:	Белый голубой
Материал:	Электро-оцинковка, рукав с внутренней оболочкой из стальной ленты и внешней оболочкой из пластиката
Температурный диапазон:	от -20 до +60 °C кратковременно: +80 °C

Комментарий
* Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® FG

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FG белый				
55503279	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503280	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503281	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503282	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503283	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503284	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503285	2"	51.6 x 59.9	210	15
SILVYN® FG синий				
55503286	3/8"	12.6 x 17.8	60	30
55503287	1/2"	16.0 x 21.1	75	30
55503288	3/4"	21.0 x 26.4	90	30
55503289	1"	26.5 x 33.1	120	30
55503290	1 1/4"	35.1 x 41.8	135	15
55503291	1 1/2"	40.3 x 47.8	165	15
55503292	2"	51.6 x 59.9	210	15

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16