

SILVYN® HYGIENIC

Фитинг из нержавеющей стали SILVYN® HYGIENIC изготовлен в соответствии с отраслевыми санитарными требованиями.

Информация

Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный

Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Морозостойкие



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность

SILVYN® HYGIENIC



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

Преимущества

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки

Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности

Фармацевтическая промышленность

Машиностроение

Характеристики

Высокая химическая и термическая стойкость в очень агрессивной среде, например под воздействием чистящих и дезинфицирующих средств, кислот и щелочей в процессе очистки и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

DIN EN 1672-2

Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности

DIN EN ISO 14159

Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение

Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов

Скругленные формы для монтажа с помощью стандартных инструментов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Материал:

Корпус: нерж. сталь - AISI 316

Завинчивающаяся втулка: никелированная латунь

Вставка: полиамид 6

Уплотнения: спец. эластомер

Класс защиты:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

SILVYN® HYGIENIC

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® HYGIENIC

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Размер подходящего гофрорукава	Штук/ед. упаковки
SILVYN® HYGIENIC				
55510700	16 x 1,5	10,7	3/8"	1
55510701	20 x 1,5	14,5	1/2"	1
55510702	25 x 1,5	18,7	3/4"	1
55510703	32x1,5	24,6	1"	1
55510704	40 x 1,5	32,7	1 1/4"	1
55510705	50 x 1,5	37,7	1 1/2"	1
55510706	63x1,5	49	2"	1

SILVYN® HYGIENIC

