

## SILVYN® HIPROSILTAPE

SILVYN® HIPROSILTAPE — силиконовая лента для SILVYN® HIPROJACKET

### Информация

Высокая защита от экстремального теплового воздействия



### Преимущества

Термостойкие

Гибкие

При использовании SILVYN® HIPROSIL TAPE гарантирует IP67

Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%

### Области применения

Тяжелая промышленность, металлургические и литейные комбинаты, стекольная, керамическая и химическая промышленности

Производство стали

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Машиностроение

Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128

Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Поставляемые цвета:

Красный

Материал:

Смесь из силикона и резины, самовулканизирующийся, без галогенов

Температурный диапазон:

-55 °C до +260 °C постоянная темп.

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## SILVYN® HIPROSILTAPE

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HIPROSILTAPE			
61713040	25	25.0 x 0.5	11

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16