

SILVYN® FCE-M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

Информация

Space-saving due to compact dimensions.



Преимущества

Высокие механические нагрузки
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Экономия пространства монтажа
Стойкий к коррозии

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® FCE-V0
SILVYN® FCE-LFH

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

Классификация ETIM 6:

Материал:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

SILVYN®

FCE COMPACT

Металлические детали: никелированная латунь

Уплотнения: NBR (бутадиеновая резина)

SILVYN®

FCE-F, FCE-S

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-M

Класс защиты:

Никелированная латунь

SILVYN® FCE COMPACT: IP 68

SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Температурный диапазон:

SILVYN® FCE COMPACT: от -45 до +105 °C

SILVYN® FCE-F, FCE-S: от -55 до +260 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® FCE-M

Артикул	Метрическая резьба	Подходит для SILVYN® FCE.	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FCE COMPACT M			
55503624	12 x 1,5	13	10
55503625	16 x 1,5	16	10
55503626	20 x 1,5	16	10
55503627	20 x 1,5	20	10
55503628	25 x 1,5	25	5
61803855	32x1,5	32	5
61803856	40 x 1,5	40	2
SILVYN® FCE COMPACT 90° M			
61803860	16 x 1,5	16	10
61803861	20 x 1,5	16	10
61803862	20 x 1,5	20	10
61803863	25 x 1,5	25	5
61803864	32x1,5	32	5
SILVYN® FCE-F M			
55503600	10 x 1,0	10	10
55503601	12 x 1,5	10	10
55503602	12 x 1,5	13	10
55503603	16 x 1,5	13	10
55503604	16 x 1,5	16	10
55503605	20 x 1,5	16	10
55503606	20 x 1,5	20	10
55503607	25 x 1,5	25	5
55503608	32x1,5	32	5
55503609	40 x 1,5	40	2
55503610	50 x 1,5	50	2
55503611	63x1,5	50	2
SILVYN® FCE-S M			
55503612	10 x 1,0	10	10
55503613	12 x 1,5	10	10
55503614	12 x 1,5	13	10
55503615	16 x 1,5	13	10
55503616	16 x 1,5	16	10
55503617	20 x 1,5	16	10
55503618	20 x 1,5	20	10

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16



SILVYN® FCE-M

Артикул	Метрическая резьба	Подходит для SILVYN® FCE.	Штук/ед. упаковки
55503619	25 x 1,5	25	5
55503620	32x1,5	32	5
55503621	40 x 1,5	40	2
55503622	50 x 1,5	50	2
55503623	63x1,5	50	2

SILVYN® FCE-M

