

SILVYN® HFX-V0

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с толстостенной оболочкой из полиуретана

SILVYN® HFX-V0 — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов пожаростойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана

Информация

Hazard Level: HL 2



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Морозостойкие



Механическая стойкость



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон

SILVYN® HFX-V0



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из полиуретана

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL2

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Металлические с полиуретановой оболочкой

Огнестойкость по UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -50 до +105 °C кратковременно до +125 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® HFX-V0

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HFX-V0				
64400248	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400241	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400253	1/2"	16.0 x 21.1	110	30
64400242	3/4"	21.0 x 26.4	140	30
64400243	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400244	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400245	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
64400246	2"	51.6 x 59.9	300	15