

## SILVYN® COMPACT M

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT M — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67

### Информация

Экономия места для монтажа благодаря габаритам



Механическая стойкость



Незначительный вес



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Последнее обновление (15.08.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® COMPACT M

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
6-гранный промежуточный штуцер  
Резьбовая втулка  
Накидная гайка

### Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Стандарты / Сертификаты соответствия:	UL 514B
По запросу:	Доступно из нержавеющей стали
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем, Уплотнение: полиамид, О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты:	IP 66 IP 67
Температурный диапазон:	от -45 до +105 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® COMPACT M**

Артикул	Метрическая резьба	Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX	Подходит для SILVYN® HIPROJACKET.	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® COMPACT M</b>				
61803846	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803800	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803847	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803801	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803802	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803803	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803804	32x1,5	1"	25	5
61803805	40 x 1,5	1 1/4"	35	5
61803806	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803807	63x1,5	2"	51	2
<b>SILVYN® COMPACT 45° M</b>				
61803848	16 x 1,5	5/16"	-	10
61803850	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803849	20 x 1,5	5/16"	-	10
61803851	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803852	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803853	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803854	32x1,5	1"	25	5
<b>SILVYN® COMPACT 90° M</b>				
61803808	16 x 1,5	3/8"	13	10
61803809	20 x 1,5	3/8"	-	10
61803810	20 x 1,5	1/2"	16	10
61803811	25 x 1,5	3/4"	22	5
61803812	32x1,5	1"	25	5
61803813	40 x 1,5	1 1/4"	35	5
61803814	50 x 1,5	1 1/2"	38	2
61803815	63x1,5	2"	51	2

Последнее обновление (15.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16