

## SILVYN® COMPACT NPT

Изготовленный из никелированной латуни фитинг с компактными размерами и различной конструкции

SILVYN® COMPACT NPT — фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов с полированной поверхностью, обеспечивает степень защиты IP67.

### Информация

Space-saving due to compact dimensions.



Механическая стойкость



Незначительный вес



Место для монтажа



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Экономия пространства монтажа

Для высоких механических нагрузок

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам

Стойкий к коррозии

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

Подходят для SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX

Машиностроение

Для применения в железнодорожном транспорте

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® COMPACT NPT

### Конструкция

Соединительная резьба NPT  
6-гранный промежуточный штуцер  
Резьбовая втулка  
Накидная гайка

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Стандарты / Сертификаты соответствия:

UL 514B

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем,  
Уплотнение: полиамид,  
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты:

IP 67

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® COMPACT NPT**

| Артикул                 | NPT резьба | Подходят для SILVYN®<br>HTDL/EF/OR/HCX/HFX | Подходит для SILVYN®<br>HIPROJACKET. | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| SILVYN® COMPACT NPT     |            |                                            |                                      |                   |
| 61803832                | 1/2"       | 3/8"                                       | 13                                   | 10                |
| 61803833                | 1/2"       | 1/2"                                       | 16                                   | 10                |
| 61803834                | 3/4"       | 3/4"                                       | 22                                   | 5                 |
| 61803835                | 1"         | 1"                                         | 25                                   | 5                 |
| 61803836                | 1 1/4"     | 1 1/4"                                     | 35                                   | 2                 |
| 61803837                | 1 1/2"     | 1 1/2"                                     | 38                                   | 2                 |
| 61803838                | 2"         | 2"                                         | 51                                   | 2                 |
| SILVYN® COMPACT 90° NPT |            |                                            |                                      |                   |
| 61803839                | 1/2"       | 3/8"                                       | 13                                   | 10                |
| 61803840                | 1/2"       | 1/2"                                       | 16                                   | 10                |
| 61803841                | 3/4"       | 3/4"                                       | 22                                   | 5                 |
| 61803842                | 1"         | 1"                                         | 25                                   | 5                 |
| 61803843                | 1 1/4"     | 1 1/4"                                     | 35                                   | 2                 |
| 61803844                | 1 1/2"     | 1 1/2"                                     | 38                                   | 2                 |
| 61803845                | 2"         | 2"                                         | 51                                   | 2                 |

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16