

## SILVYN® HFX

SILVYN® HFX — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Морозостойкие



Механическая стойкость



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

## SILVYN® HFX



### Преимущества

Ударопрочные  
Износостойкие  
Защита от истирания  
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам  
Водонепроницаемый

### Области применения

Машиностроение  
Бумажная промышленность  
Техника измерения, управления и регулирования  
Для применения в железнодорожном транспорте  
Для применения вне помещений

### Характеристики

Стойкие к УФ-лучам  
Без галогенов, самозатухающий  
Повышенная механическая и химическая стойкость

### Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем  
Наружная оболочка из полиуретана

### Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
По запросу:	Увеличение длины на барабане 10 м бухты доступны по запросу
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Металлические с полиуретановой оболочкой
Температурный диапазон:	от -55 до +105 °C кратковременно до +125 °C

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SILVYN® HFX

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15

Последнее обновление (23.08.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16