

SILVYN® HFX

SILVYN® HFX — водонепроницаемый стойкий к воздействию химикатов защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из полиуретана



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Морозостойкие



Механическая стойкость



Маслостойкий



Износостойкие



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HFX



Преимущества

Ударопрочные
Износостойкие
Защита от истирания
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам
Водонепроницаемый

Области применения

Машиностроение
Бумажная промышленность
Техника измерения, управления и регулирования
Для применения в железнодорожном транспорте
Для применения вне помещений

Характеристики

Стойкие к УФ-лучам
Без галогенов, самозатухающий
Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
Наружная оболочка из полиуретана

Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179 Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг
По запросу:	Увеличение длины на барабане 10 м бухты доступны по запросу
Поставляемые цвета:	Чёрный
Материал:	Металлические с полиуретановой оболочкой
Температурный диапазон:	от -55 до +105 °C кратковременно до +125 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® HFX

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HFX				
64400200	5/16"	10.1 x 14.4	65	30
64400210	3/8"	12.6 x 17.8	85	30
64400220	1/2"	16 x 21.1	110	30
64400230	3/4"	21 x 26.4	140	30
64400240	1"	26.5 x 33.1	170	30
64400250	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	15
64400251	1 1/2"	40,3 x 47,8	250	15
64400252	2"	51,6 x 59,9	300	15