

## SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из ПВХ, имеет разрешения UL/ CSA



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей

Стойкие к растягивающим усилиям

Износостойкие

Повышенная прочность

### Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Производство трансформаторов

Для применения в железнодорожном транспорте

Экспортеры

### Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем

Оболочка из полимера

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® HTDL

### Примечание

Размеры от 3/8" до 1 1/4" включительно с медной жилой для заземления. Прочный корпус из оцинкованной стальной ленты со специальной оболочкой из пластика, стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах по NEC 501-4B.

### Техническая информация

|                                       |                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:                 | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав         |
| Классификация ETIM 6:                 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179<br>Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг |
| Стандарты / Сертификаты соответствия: | UL 360<br>NEC 501-4B                                                                            |
| Поставляемые цвета:                   | Чёрный                                                                                          |
| Материал:                             | Металлические с ПВХ-оболочкой                                                                   |
| Температурный диапазон:               | от -40 до +105 °C<br>кратковременно до +120 °C                                                  |

### Комментарий

\* Торговый продукт Lapp

Размеры 1 1/2" и 2" без медного проводника

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® HTDL

| Артикул      | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Ед. упаковки, бухты в м |
|--------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| SILVYN® HTDL |                    |                                          |                   |                         |
| 61814190     | 3/8"               | 12.6 x 17.8                              | 85                | 60                      |
| 61814200     | 1/2"               | 16.1 x 21.1                              | 110               | 60                      |
| 61814210     | 3/4"               | 21.1 x 26.4                              | 140               | 45                      |
| 61814220     | 1"                 | 26.8 x 33.1                              | 170               | 30                      |
| 61814230     | 1 1/4"             | 35.4 x 41.8                              | 215               | 15                      |
| 61814240     | 1 1/2"             | 40.3 x 47.8                              | 250               | 15                      |
| 61814250     | 2"                 | 51.6 x 59.9                              | 300               | 15                      |