

SILVYN® OR

SILVYN® OR — водонепроницаемый маслостойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и специальной наружной оболочкой из ПВХ



Механическая стойкость



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкость к воздействию жидкостей

Стойкие к растягивающим усилиям

Износостойкие

Повышенная прочность

Стойкие к маслам и кислотам

Области применения

Машиностроение

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Производство трансформаторов

Для применения в железнодорожном транспорте

Бумажная промышленность

Конструкция

Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем

Оболочка из полимера

SILVYN® OR

Примечание

Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

По запросу:

Увеличение длины на барабане 10 м бухты доступны по запросу

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

Оцинкованная сталь с оболочкой из специального ПВХ

Температурный диапазон:

от -20 до +100 °C
кратковременно до +120 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® OR

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® OR				
61712840	3/8"	12.6 x 17.8	85	75
61712850	1/2"	16 x 21.1	110	60
61712860	3/4"	21 x 26.4	140	50
61712870	1"	26.5 x 33	170	30
61712880	1 1/4"	35.1 x 41.8	215	30
61712890	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61712900	2"	51.6 x 59.9	300	15