


SILVYN® LGS-2

SILVYN® LGS-2 — поворотный фитинг из никелированной латуни для защитных рукавов для установки с торсионным кручением



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Маслостойкий



Место для монтажа



Износостойкие

Преимущества

Для вращающихся применений
Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Экономия пространства монтажа

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
Применения с высокими механическими нагрузками
Для применения вне помещений

Конструкция

Соединительная резьба PG
6-гранный промежуточный штуцер с торсионным элементом
Накидная гайка

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGS-2

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001180

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180

Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга

Материал:

Латунь, покрытая никелем

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -50 °C до +300 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® LGS-2

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Общая длина, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN®LCC-2 / LCCH-2	Штук/ед. упаковки
SILVYN® LGS-2						
55502710	7	13	32	7	10	10
55502720	9	17	38	10	12	10
55502730	11	22	38	10	16	10
55502740	13,5	24	39	12	20	10
55502750	16	24	44	12	20	10
55502760	21	29	50	12	25	10
55502770	29	36	56	12	32	10
55502780	36	48	59	12	40	4
55502790	48	70	61,2	16	63	1