

SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Прокладка SILVYN® AFG-PA / AFW-PA представляет собой уплотнительное кольцо для использования с соединительным фланцем для больших диаметров



Время на монтаж



Износостойкие



Надёжность

Преимущества

Уплотнение увеличивает класс защиты IP для SILVYN® AFG-PA и SILVYN® AFW-PA

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® MAXI PA

Машиностроение

Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781

ETIM 5.0 Class-Description: Уплотнительная вставка для резьбового соединения рукавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000781

Описание класса ETIM 6.0: Уплотнительное кольцо для резьбовых штуцеров

Поставляемые цвета:

Цвет серый (RAL 7001)

Цвет черный (RAL 9005), стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6 (полиамид)

без галогенов

Класс защиты:

IP 54

IP 66 с уплотнением AFG-PA/AFW-PA

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® уплотнение AFG-PA / AFW-PA

Артикул	Номинальный размер	Штук/ед. упаковки
Уплотнение SILVYN® для AFG-PA, AFW-PA		
55001082	70	1
55001083	95	1