

FIPLOCK ® ONE 90° металл М

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK [®] ONE 90° металл М

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

FIPLOCK® ONE 90° металл М



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
 Отличный показатель IP
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
 Повышенная водонепроницаемость
 Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

FIPLOCK ® ONE 90° металл М**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804687	12 x 1,5	11	5	5,7	90° corner angle	10	чёрный	10
61804688	16 x 1,5	14	5	8,7	90° corner angle	10	чёрный	10
61804689	16 x 1,5	14	5	9	90° corner angle	12	чёрный	10
61804690	20 x 1,5	18	6	12,8	90° corner angle	12	чёрный	10
61804691	20 x 1,5	16	6	10,2	90° elbow angle	17	чёрный	10
61804692	25 x 1,5	21	7	14,8	90° elbow angle	17	чёрный	10
61804693	25 x 1,5	21	7	15,9	90° elbow angle	23	чёрный	6
61804694	32x1,5	27	8	22,8	90° elbow angle	23	чёрный	6
61804695	32x1,5	27	8	22,8	90° elbow angle	29	чёрный	6
61804696	40 x 1,5	34	8	28,5	90° elbow angle	29	чёрный	6
61804697	40 x 1,5	36	8	30,2	90° elbow angle	36	чёрный	4
61804698	50 x 1,5	46	9	36,1	90° elbow angle	36	чёрный	4
61804699	50 x 1,5	46	9	38,9	90° elbow angle	48	чёрный	4
61804701	63x1,5	55	10	47,9	90° elbow angle	48	чёрный	4
61804704	12 x 1,5	11	5	5,7	90° corner angle	10	серый	10
61804706	16 x 1,5	14	5	8,7	90° corner angle	10	серый	10
61804707	16 x 1,5	14	5	9	90° corner angle	12	серый	10
61804708	20 x 1,5	18	6	12,8	90° corner angle	12	серый	10
61804709	20 x 1,5	16	6	10,2	90° elbow angle	17	серый	10
61804711	25 x 1,5	21	7	14,8	90° elbow angle	17	серый	10
61804713	25 x 1,5	21	7	15,9	90° elbow angle	23	серый	6
61804714	32x1,5	27	8	22,8	90° elbow angle	23	серый	6
61804715	32x1,5	27	8	22,8	90° elbow angle	29	серый	6
61804716	40 x 1,5	34	8	28,5	90° elbow angle	29	серый	6
61804717	40 x 1,5	36	8	30,2	90° elbow angle	36	серый	4
61804718	50 x 1,5	46	9	36,1	90° elbow angle	36	серый	4
61804719	50 x 1,5	46	9	38,9	90° elbow angle	48	серый	4
61804721	63x1,5	55	10	47,9	90° elbow angle	48	серый	4
61804724	12 x 1,5	11	10	5,7	90° corner angle	10	чёрный	10
61804725	16 x 1,5	14	10	8,7	90° corner angle	10	чёрный	10
61804726	16 x 1,5	14	10	9	90° corner angle	12	чёрный	10
61804727	20 x 1,5	18	10	12,8	90° corner angle	12	чёрный	10
61804728	20 x 1,5	16	10	10,2	90° elbow angle	17	чёрный	10
61804729	25 x 1,5	21	11	14,8	90° elbow angle	17	чёрный	10

Последнее обновление (09.03.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804731	25 x 1,5	21	11	15,9	90° elbow angle	23	чёрный	6
61804734	32x1,5	27	13	22,8	90° elbow angle	23	чёрный	6
61804735	32x1,5	27	13	22,8	90° elbow angle	29	чёрный	6
61804736	40 x 1,5	34	13	28,5	90° elbow angle	29	чёрный	6
61804737	40 x 1,5	36	13	30,2	90° elbow angle	36	чёрный	4
61804738	50 x 1,5	46	14	36,1	90° elbow angle	36	чёрный	4
61804739	50 x 1,5	46	14	38,9	90° elbow angle	48	чёрный	4
61804745	63x1,5	55	14	47,9	90° elbow angle	48	чёрный	4
61804746	12 x 1,5	11	10	5,7	90° corner angle	10	серый	10
61804747	16 x 1,5	14	10	8,7	90° corner angle	10	серый	10
61804748	16 x 1,5	14	10	9	90° corner angle	12	серый	10
61804749	20 x 1,5	18	10	12,8	90° corner angle	12	серый	10
61804751	20 x 1,5	16	10	10,2	90° elbow angle	17	серый	10
61804754	25 x 1,5	21	11	14,8	90° elbow angle	17	серый	10
61804755	25 x 1,5	21	11	15,9	90° elbow angle	23	серый	6
61804756	32x1,5	27	13	22,8	90° elbow angle	23	серый	6
61804757	32x1,5	27	13	22,8	90° elbow angle	29	серый	6
61804758	40 x 1,5	34	13	28,5	90° elbow angle	29	серый	6
61804759	40 x 1,5	36	13	30,2	90° elbow angle	36	серый	4
61804761	50 x 1,5	46	14	36,1	90° elbow angle	36	серый	4
61804764	50 x 1,5	46	14	38,9	90° elbow angle	48	серый	4
61804765	63x1,5	55	14	47,9	90° elbow angle	48	серый	4

Последнее обновление (09.03.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK

®

ONE 90° металл М

