

FIPLOCK® ONE 90° PG

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE 90° PG

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE 90° PG



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

FIPLOCK® ONE 90° PG

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLock® ONE 90° PG

Артикул	PG резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Конструкция	Подходит к FIPLock® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLock® ONE 90° PG — чёрный								
61804494	7	13	11	7	90° угловой	7	чёрный	10
61804495	9	14	11	10	90° угловой	10	чёрный	10
61804496	11	16	11	11,8	90° угловой	12	чёрный	10
61804497	13,5	18	11	12,8	90° угловой	12	чёрный	10
61804498	16	18	11	13,2	90° угол сгибания	17	чёрный	10
61804499	21	24	12	19,3	90° угол сгибания	23	чёрный	6
61804501	29	34	12	26,4	90° угол сгибания	29	чёрный	6
61804502	36	46	13	36,1	90° угол сгибания	36	чёрный	4
61804503	48	55	13	47,9	90° угол сгибания	48	чёрный	4
FIPLock® ONE 90° PG — серый								
61804504	7	13	11	7	90° угловой	7	серый	10
61804505	9	14	11	10	90° угловой	10	серый	10
61804506	11	16	11	11,8	90° угловой	12	серый	10
61804507	13,5	18	11	12,8	90° угловой	12	серый	10
61804508	16	18	11	13,2	90° угол сгибания	17	серый	10
61804509	21	24	12	19,3	90° угол сгибания	23	серый	6
61804511	29	34	12	26,4	90° угол сгибания	29	серый	6
61804512	36	46	13	36,1	90° угол сгибания	36	серый	4
61804513	48	55	13	47,9	90° угол сгибания	48	серый	4

FIPLOCK® ONE 90° PG

