FIPLOCK® ONE M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE M

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Незначительный вес

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M


Оптимальная защита от растягивающих усилий


Износостойкие


Надёжность



Стойкий к УФ-лучам


Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE M

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE M

Артикул	Обозначение	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK ® ONE M, черный								
61804211	ASPA-07M12PB	12 x 1,5	17	11	7,2	7	чёрный	10
61804212	ASPA-10M12PB	12 x 1,5	20	11	10	10	чёрный	10
61804213	ASPA-10M16PB	16 x 1,5	20	11	10	10	чёрный	10
61804214	ASPA-12M16PB	16 x 1,5	22	11	9	12	чёрный	10
61804215	ASPA-10M20PB	20 x 1,5	20	11	10	10	чёрный	10
61804216	ASPA-12M20PB	20 x 1,5	22	11	13	12	чёрный	10
61804217	ASPA-17M20PB	20 x 1,5	27	11	13	17	чёрный	10
61804218	ASPA-17M25PB	25 x 1,5	27	12	17,2	17	чёрный	10
61804219	ASPA-23M25PB	25 x 1,5	36	12	18	23	чёрный	6
61804220	ASPA-23M32PB	32x1,5	36	15	23	23	чёрный	6
61804221	ASPA-29M32PB	32x1,5	41	15	25	29	чёрный	6
61804222	ASPA-29M40PB	40 x 1,5	41	19	29	29	чёрный	6
61804223	ASPA-36M40PB	40 x 1,5	52	19	31,9	36	чёрный	4
61804224	ASPA-36M50PB	50 x 1,5	52	19	36	36	чёрный	4
61804225	ASPA-48M50PB	50 x 1,5	65	19	41,9	48	чёрный	4
61804226	ASPA-48M63PG	63x1,5	65	19	50,5	48	чёрный	4
FIPLOCK ® ONE M, серый								
61804227	ASPA-07M12PG	12 x 1,5	17	11	7,2	7	серый	10
61804228	ASPA-10M12PG	12 x 1,5	20	11	10	10	серый	10
61804229	ASPA-10M16PG	16 x 1,5	20	11	10	10	серый	10
61804230	ASPA-12M16PG	16 x 1,5	22	11	9	12	серый	10
61804231	ASPA-10M20PG	20 x 1,5	20	11	10	10	серый	10
61804232	ASPA-12M20PG	20 x 1,5	22	11	13	12	серый	10
61804233	ASPA-17M20PG	20 x 1,5	27	11	13	17	серый	10
61804234	ASPA-17M25PG	25 x 1,5	27	12	17,2	17	серый	10
61804235	ASPA-23M25PG	25 x 1,5	36	12	18	23	серый	10
61804236	ASPA-23M32PG	32x1,5	36	15	23	23	серый	10
61804237	ASPA-29M32PG	32x1,5	41	15	25	29	серый	10
61804238	ASPA-29M40PG	40 x 1,5	41	19	29	29	серый	10
61804239	ASPA-36M40PG	40 x 1,5	52	19	31,9	36	серый	10
61804240	ASPA-36M50PG	50 x 1,5	52	19	36	36	серый	10
61804241	ASPA-48M50PG	50 x 1,5	65	19	41,9	48	серый	10
61804242	ASPA-48M63PG	63x1,5	65	19	50,5	48	серый	10

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16