# FIPLOCK ® ONE металл M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK <sup>®</sup> ONE металл M

**Информация**
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации




- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Незначительный вес

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK ® ONE металл M


Оптимальная защита от растягивающих усилий


Износостойкие


Надёжность



Стойкий к УФ-лучам


Водонепроницаемые



## Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

## Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

## Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

## Техническая информация

| | |
|---|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001176<br>ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176<br>Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23<br>EN 45545-2 HL3 |
| Поставляемые цвета: | Серый (RAL 7005)<br>Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению |
| Материал: | PA 6 (полиамид)<br>без галогенов<br>Огнестойкость по UL 94V-0 |
| Класс защиты: | IP66/IP67/IP68/IP69 |
| Температурный диапазон: | от -45 до +120 °C |

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# FIPLOCK ® ONE металл M

**Комментарий**
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

# FIPLOCK ® ONE металл M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

| Артикул | Метрическая резьба | SW и размер ключа, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12 | Цвет | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIPLOCK® ONE металл M — чёрный | | | | | | | |
| 61804531 | 12 x 1,5 | 20 | 5 | 5,6 | 10 | чёрный | 10 |
| 61804532 | 16 x 1,5 | 20 | 5 | 9,5 | 10 | чёрный | 10 |
| 61804533 | 16 x 1,5 | 22 | 5 | 9,5 | 12 | чёрный | 10 |
| 61804534 | 20 x 1,5 | 22 | 6 | 12,4 | 12 | чёрный | 10 |
| 61804535 | 20 x 1,5 | 27 | 6 | 13,2 | 17 | чёрный | 10 |
| 61804536 | 25 x 1,5 | 27 | 7 | 16,6 | 17 | чёрный | 10 |
| 61804537 | 25 x 1,5 | 36 | 7 | 18,1 | 23 | чёрный | 6 |
| 61804538 | 32x1,5 | 36 | 8 | 23,3 | 23 | чёрный | 6 |
| 61804539 | 32x1,5 | 41 | 8 | 25,1 | 29 | чёрный | 6 |
| 61804540 | 40 x 1,5 | 41 | 8 | 29 | 29 | чёрный | 6 |
| 61804541 | 40 x 1,5 | 52 | 8 | 33 | 36 | чёрный | 4 |
| 61804542 | 50 x 1,5 | 52 | 9 | 36,5 | 36 | чёрный | 4 |
| 61804543 | 50 x 1,5 | 65 | 9 | 42,7 | 48 | чёрный | 4 |
| 61804544 | 63x1,5 | 65 | 10 | 50,5 | 48 | чёрный | 4 |
| FIPLOCK® ONE металл M — серый | | | | | | | |
| 61804545 | 12 x 1,5 | 20 | 5 | 5,6 | 10 | серый | 10 |
| 61804546 | 16 x 1,5 | 20 | 5 | 9,5 | 10 | серый | 10 |
| 61804547 | 16 x 1,5 | 22 | 5 | 9,5 | 12 | серый | 10 |
| 61804548 | 20 x 1,5 | 22 | 6 | 12,4 | 12 | серый | 10 |
| 61804549 | 20 x 1,5 | 27 | 6 | 13,2 | 17 | серый | 10 |
| 61804551 | 25 x 1,5 | 27 | 7 | 16,6 | 17 | серый | 10 |
| 61804552 | 25 x 1,5 | 36 | 7 | 18,1 | 23 | серый | 6 |
| 61804553 | 32x1,5 | 36 | 8 | 23,3 | 23 | серый | 6 |
| 61804554 | 32x1,5 | 41 | 8 | 25,1 | 29 | серый | 6 |
| 61804555 | 40 x 1,5 | 41 | 8 | 29 | 29 | серый | 6 |
| 61804556 | 40 x 1,5 | 52 | 8 | 33 | 36 | серый | 4 |
| 61804557 | 50 x 1,5 | 52 | 9 | 36,5 | 36 | серый | 4 |
| 61804558 | 50 x 1,5 | 65 | 9 | 42,7 | 48 | серый | 4 |
| 61804559 | 63x1,5 | 65 | 10 | 50,5 | 48 | серый | 4 |
| FIPLOCK® ONE металл XL M — чёрный | | | | | | | |
| 61804561 | 12 x 1,5 | 20 | 10 | 5,6 | 10 | чёрный | 10 |
| 61804562 | 16 x 1,5 | 20 | 10 | 9,5 | 10 | чёрный | 10 |
| 61804563 | 16 x 1,5 | 22 | 10 | 9,5 | 12 | чёрный | 10 |
| | | | | | | | |

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK ® ONE металл M

| Артикул | Метрическая резьба | SW и размер ключа, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12 | Цвет | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61804564 | 20 x 1,5 | 22 | 10 | 12,4 | 12 | чёрный | 10 |
| 61804565 | 20 x 1,5 | 27 | 10 | 13,2 | 17 | чёрный | 10 |
| 61804566 | 25 x 1,5 | 27 | 11 | 16,6 | 17 | чёрный | 10 |
| 61804567 | 25 x 1,5 | 36 | 11 | 18,1 | 23 | чёрный | 6 |
| 61804568 | 32x1,5 | 36 | 13 | 23,3 | 23 | чёрный | 6 |
| 61804569 | 32x1,5 | 41 | 13 | 25,1 | 29 | чёрный | 6 |
| 61804571 | 40 x 1,5 | 41 | 13 | 29 | 29 | чёрный | 6 |
| 61804572 | 40 x 1,5 | 52 | 13 | 33 | 36 | чёрный | 4 |
| 61804573 | 50 x 1,5 | 52 | 14 | 36,5 | 36 | чёрный | 4 |
| 61804574 | 50 x 1,5 | 65 | 14 | 42,7 | 48 | чёрный | 4 |
| 61804575 | 63x1,5 | 65 | 14 | 50,5 | 48 | чёрный | 4 |
| FIPLOCK® ONE металл XL M — серый | | | | | | | |
| 61804576 | 12 x 1,5 | 20 | 10 | 5,6 | 10 | серый | 10 |
| 61804577 | 16 x 1,5 | 20 | 10 | 9,5 | 10 | серый | 10 |
| 61804578 | 16 x 1,5 | 22 | 10 | 9,5 | 12 | серый | 10 |
| 61804579 | 20 x 1,5 | 22 | 10 | 12,4 | 12 | серый | 10 |
| 61804581 | 20 x 1,5 | 27 | 10 | 13,2 | 17 | серый | 10 |
| 61804582 | 25 x 1,5 | 27 | 11 | 16,6 | 17 | серый | 10 |
| 61804583 | 25 x 1,5 | 36 | 11 | 18,1 | 23 | серый | 6 |
| 61804584 | 32x1,5 | 36 | 13 | 23,3 | 23 | серый | 6 |
| 61804585 | 32x1,5 | 41 | 13 | 25,1 | 29 | серый | 6 |
| 61804586 | 40 x 1,5 | 41 | 13 | 29 | 29 | серый | 6 |
| 61804587 | 40 x 1,5 | 52 | 13 | 33 | 36 | серый | 4 |
| 61804588 | 50 x 1,5 | 52 | 14 | 36,5 | 36 | серый | 4 |
| 61804589 | 50 x 1,5 | 65 | 14 | 42,7 | 48 | серый | 4 |
| 61804591 | 63x1,5 | 65 | 14 | 50,5 | 48 | серый | 4 |

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

# FIPLOCK ® ONE металл M
















Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16