

FIPLOCK® ONE металл М

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE металл М

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE металл М



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK ® ONE металл М**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



FIPLOCK



ONE металл М

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE металл М — чёрный							
61804531	12 x 1,5	20	5	5,6	10	чёрный	10
61804532	16 x 1,5	20	5	9,5	10	чёрный	10
61804533	16 x 1,5	22	5	9,5	12	чёрный	10
61804534	20 x 1,5	22	6	12,4	12	чёрный	10
61804535	20 x 1,5	27	6	13,2	17	чёрный	10
61804536	25 x 1,5	27	7	16,6	17	чёрный	10
61804537	25 x 1,5	36	7	18,1	23	чёрный	6
61804538	32x1,5	36	8	23,3	23	чёрный	6
61804539	32x1,5	41	8	25,1	29	чёрный	6
61804540	40 x 1,5	41	8	29	29	чёрный	6
61804541	40 x 1,5	52	8	33	36	чёрный	4
61804542	50 x 1,5	52	9	36,5	36	чёрный	4
61804543	50 x 1,5	65	9	42,7	48	чёрный	4
61804544	63x1,5	65	10	50,5	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE металл М — серый							
61804545	12 x 1,5	20	5	5,6	10	серый	10
61804546	16 x 1,5	20	5	9,5	10	серый	10
61804547	16 x 1,5	22	5	9,5	12	серый	10
61804548	20 x 1,5	22	6	12,4	12	серый	10
61804549	20 x 1,5	27	6	13,2	17	серый	10
61804551	25 x 1,5	27	7	16,6	17	серый	10
61804552	25 x 1,5	36	7	18,1	23	серый	6
61804553	32x1,5	36	8	23,3	23	серый	6
61804554	32x1,5	41	8	25,1	29	серый	6
61804555	40 x 1,5	41	8	29	29	серый	6
61804556	40 x 1,5	52	8	33	36	серый	4
61804557	50 x 1,5	52	9	36,5	36	серый	4
61804558	50 x 1,5	65	9	42,7	48	серый	4
61804559	63x1,5	65	10	50,5	48	серый	4
FIPLOCK® ONE металл XL М — чёрный							
61804561	12 x 1,5	20	10	5,6	10	чёрный	10
61804562	16 x 1,5	20	10	9,5	10	чёрный	10
61804563	16 x 1,5	22	10	9,5	12	чёрный	10



FIPLOCK



ONE металл М

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804564	20 x 1,5	22	10	12,4	12	чёрный	10
61804565	20 x 1,5	27	10	13,2	17	чёрный	10
61804566	25 x 1,5	27	11	16,6	17	чёрный	10
61804567	25 x 1,5	36	11	18,1	23	чёрный	6
61804568	32x1,5	36	13	23,3	23	чёрный	6
61804569	32x1,5	41	13	25,1	29	чёрный	6
61804571	40 x 1,5	41	13	29	29	чёрный	6
61804572	40 x 1,5	52	13	33	36	чёрный	4
61804573	50 x 1,5	52	14	36,5	36	чёрный	4
61804574	50 x 1,5	65	14	42,7	48	чёрный	4
61804575	63x1,5	65	14	50,5	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE металл XL M — серый							
61804576	12 x 1,5	20	10	5,6	10	серый	10
61804577	16 x 1,5	20	10	9,5	10	серый	10
61804578	16 x 1,5	22	10	9,5	12	серый	10
61804579	20 x 1,5	22	10	12,4	12	серый	10
61804581	20 x 1,5	27	10	13,2	17	серый	10
61804582	25 x 1,5	27	11	16,6	17	серый	10
61804583	25 x 1,5	36	11	18,1	23	серый	6
61804584	32x1,5	36	13	23,3	23	серый	6
61804585	32x1,5	41	13	25,1	29	серый	6
61804586	40 x 1,5	41	13	29	29	серый	6
61804587	40 x 1,5	52	13	33	36	серый	4
61804588	50 x 1,5	52	14	36,5	36	серый	4
61804589	50 x 1,5	65	14	42,7	48	серый	4
61804591	63x1,5	65	14	50,5	48	серый	4

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK

®

ONE металл М