

**FIPLOCK® ONE металл PG**

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE металл PG

**Информация**

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

# FIPLOCK® ONE металл PG



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



## Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев  
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.  
 Отличный показатель IP  
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

## Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12  
 Повышенная водонепроницаемость  
 Для прокладки внутри/вне помещений

## Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)  
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки  
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

## Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (12.10.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**FIPLOCK** ® **ONE металл PG****Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FIPLOCK



ONE металл PG

Артикул	PG резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE металл PG — черный							
61804592	9	20	12	9,2	12	чёрный	10
61804593	11	22	12	12,41	12	чёрный	10
61804594	13,5	27	13	14	17	чёрный	10
61804595	16	27	13	16,1	17	чёрный	10
61804596	21	36	14	21,6	23	чёрный	6
61804597	29	36	14	23,3	23	чёрный	6
61804598	29	41	14	29	29	чёрный	6
61804599	36	52	17	36,5	36	чёрный	4
61804616	48	65	17	50,5	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE металл PG — серый							
61804617	9	20	12	9,2	12	серый	10
61804618	11	22	12	12,41	12	серый	10
61804619	13,5	27	13	14	17	серый	10
61804641	16	27	13	16,1	17	серый	10
61804642	21	36	14	21,6	23	серый	6
61804643	29	36	14	23,3	23	серый	6
61804644	29	41	14	29	29	серый	6
61804645	36	52	17	36,5	36	серый	4
61804646	48	65	17	50,5	48	серый	4

Последнее обновление (12.10.2025)

©2025 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**FIPLOCK**

®

**ONE металл PG**

