

FIPLOCK® ONE MS-M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-M

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (06.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-M



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов
Защита кабелей от растягивающих усилий

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (06.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-M

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK® ONE MS-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Длина резьбы, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE MS-M							
61804891	12 x 1,5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	6,5	10	чёрный	10
61804892	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	7	10	чёрный	10
61804893	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	7	12	чёрный	10
61804894	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	8	12	чёрный	10
61804895	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	8	17	чёрный	10
61804896	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	8	17	чёрный	10
61804897	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	8	23	чёрный	6
61804898	32x1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	9	23	чёрный	6
61804899	32x1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	9	29	чёрный	6
61804901	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	9	29	чёрный	6
61804902	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	9	36	чёрный	4
61804903	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	10	36	чёрный	4
61804904	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	10	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE MS-M XL							
61804905	12 x 1,5	3.5 - 7.0	16.0 / 20.0	12	10	чёрный	10
61804906	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 20.0	12	10	чёрный	10
61804907	16 x 1,5	4.5 - 10.0	20.0 / 22.0	12	12	чёрный	10
61804908	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 22.0	12	12	чёрный	10
61804909	20 x 1,5	7.0 - 13.0	24.0 / 27.0	12	17	чёрный	10
61804911	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 27.0	12	17	чёрный	10
61804912	25 x 1,5	9.0 - 17.0	29.0 / 36.0	12	23	чёрный	6
61804913	32x1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 36.0	15	23	чёрный	6
61804914	32x1,5	11.0 - 21.0	36.0 / 41.0	15	29	чёрный	6
61804919	63x1,5	34.0 - 45.0	75.0 / 65.0	15	48	чёрный	4
61804915	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 41.0	15	29	чёрный	6
61804916	40 x 1,5	19.0 - 28.0	45.0 / 52.0	15	36	чёрный	4
61804917	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 52.0	15	36	чёрный	4
61804918	50 x 1,5	27.0 - 35.0	54.0 / 65.0	15	48	чёрный	4