

FIPLOCK® ONE переходник

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE переходник

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

FIPLOCK® ONE переходник



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходят для FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS
Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE переходник

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK® ONE переходник

Артикул	Номинальный размер	Подходят для FIPLOCK® ONE-T / ONE-Y / ONE-C / ONE-CS	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE-R чёрный					
61804992	10-07	10	7	чёрный	10
61804993	12-10	12	10	чёрный	10
61804994	17-10	17	10	чёрный	10
61804995	17-12	17	12	чёрный	10
61804996	23-10	23	10	чёрный	10
61804997	23-12	23	12	чёрный	6
61804998	23-17	23	17	чёрный	6
61804999	29-10	29	10	чёрный	6
61805000	29-12	29	12	чёрный	6
61805001	29-17	29	17	чёрный	6
61805002	29-23	29	23	чёрный	6
61805003	36-23	36	23	чёрный	4
61805004	36-29	36	29	чёрный	4
61805005	48-29	48	29	чёрный	4
61805006	48-36	48	36	чёрный	4
FIPLOCK® ONE-R серый					
61805007	10-07	10	7	серый	10
61805008	12-10	12	10	серый	10
61805115	17-10	17	10	серый	10
61805015	17-12	17	12	серый	10
61805016	23-10	23	10	серый	6
61805017	23-12	23	12	серый	6
61805018	23-17	23	17	серый	6
61805019	29-10	29	10	серый	6
61805020	29-12	29	12	серый	6
61805021	29-17	29	17	серый	6
61805022	29-23	29	23	серый	6
61805023	36-23	36	23	серый	4
61805024	36-29	36	29	серый	4
61805025	48-29	48	29	серый	4
61805026	48-36	48	36	серый	4

FIPLOCK® ONE переходник

