FIPLOCK® ONE PG

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE PG

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации







- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Незначительный вес

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE PG


Оптимальная защита от растягивающих усилий


Износостойкие


Надёжность



Стойкий к УФ-лучам


Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE PG

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® ONE PG

Артикул	PG резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK® ONE PG чёрный							
61804243	7	17	11	7,8	7	чёрный	10
61804244	9	20	11	10,9	10	чёрный	10
61804245	11	22	11	12	12	чёрный	10
61804246	13,5	22	11	13,7	12	чёрный	10
61804247	16	27	11	15,8	17	чёрный	10
61804248	21	36	12	21,4	23	чёрный	6
61804249	29	41	12	29,4	29	чёрный	6
61804250	36	52	13	35,4	36	чёрный	4
61804251	48	65	13	50,5	48	чёрный	4
FIPLOCK® ONE PG серый							
61804252	7	17	11	7,8	7	серый	10
61804253	9	20	11	10,9	10	серый	10
61804254	11	22	11	12	12	серый	10
61804255	13,5	22	11	13,7	12	серый	10
61804256	16	27	11	15,8	17	серый	10
61804257	21	36	12	21,4	23	серый	6
61804258	29	41	12	29,4	29	серый	6
61804259	36	52	13	35,4	36	серый	4
61804260	48	65	13	50,5	48	серый	4

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16