

FIPLOCK® ONE ST-M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE ST-M

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



CE



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-M



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
 Отличный показатель IP
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
 Повышенная водонепроницаемость
 Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов
 Защита кабелей от растягивающих усилий

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE ST-M

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIPLOCK® ONE ST-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Длина резьбы, мм	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804807	16 x 1,5	3.5 - 7.0	19.0 / 20.0	8	10	чёрный	10
61804808	16 x 1,5	3.5 - 7.0	19.0 / 22.0	8	12	чёрный	10
61804809	20 x 1,5	4.0 - 10.0	25.0 / 22.0	9	12	чёрный	10
61804811	20 x 1,5	4.0 - 10.0	25.0 / 27.0	9	17	чёрный	10
61804812	25 x 1,5	5.0 - 13.0	30.0 / 27.0	10	17	чёрный	10
61804813	25 x 1,5	5.0 - 13.0	30.0 / 36.0	10	23	чёрный	6
61804814	32x1,5	6.0 - 15.0	36.0 / 36.0	10	23	чёрный	6
61804815	32x1,5	6.0 - 15.0	36.0 / 41.0	10	29	чёрный	6
61804816	40 x 1,5	9.0 - 23.0	46.0 / 41.0	10	29	чёрный	6
61804817	40 x 1,5	9.0 - 23.0	46.0 / 52.0	10	36	чёрный	4
61804818	50 x 1,5	24.0 - 29.0	55.0 / 52.0	12	36	чёрный	4
61804819	50 x 1,5	24.0 - 29.0	55.0 / 65.0	12	48	чёрный	4
61804821	63x1,5	28.0 - 39.0	66.0 / 65.0	12	48	чёрный	4
61804822	16 x 1,5	3.5 - 7.0	19.0 / 20.0	8	10	серый	10
61804823	16 x 1,5	3.5 - 7.0	19.0 / 22.0	8	12	серый	10
61804824	20 x 1,5	4.0 - 10.0	25.0 / 22.0	9	12	серый	10
61804825	20 x 1,5	4.0 - 10.0	25.0 / 27.0	9	17	серый	10
61804826	25 x 1,5	5.0 - 13.0	30.0 / 27.0	10	17	серый	10
61804827	25 x 1,5	5.0 - 13.0	30.0 / 36.0	10	23	серый	6
61804828	32x1,5	6.0 - 15.0	36.0 / 36.0	10	23	серый	6
61804829	32x1,5	6.0 - 15.0	36.0 / 41.0	10	29	серый	6
61804831	40 x 1,5	9.0 - 23.0	46.0 / 41.0	10	29	серый	6
61804832	40 x 1,5	9.0 - 23.0	46.0 / 52.0	10	36	серый	4
61804833	50 x 1,5	24.0 - 29.0	55.0 / 52.0	12	36	серый	4
61804834	50 x 1,5	24.0 - 29.0	55.0 / 65.0	12	48	серый	4
61804835	63x1,5	28.0 - 39.0	66.0 / 65.0	12	48	серый	4

Последнее обновление (10.04.2021)

©2021 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16