FIPLOCK® PA6

Гибкая система гофрированных защитных шлангов в цельном исполнении

Гибкая система гофрированных защитных шлангов в цельном исполнении

Информация
Hazard Level: HL 3



- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Время на монтаж
- Незначительный вес
- Маслостойкий
- Стойкий к УФ-лучам

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK® PA6



Водонепроницаемые



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.
Стойкие к механическим нагрузкам
Гибкие
Стабильные по форме

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение
Железнодорожная технология
Оборудование для общественного транспорта

Характеристики

Незначительная плотность дымовых газов
Самозатухающие, не капают
Без галогенов
Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7011) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 Без силикона Без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

FIPLOCK® PA6

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходит к серии FIPLOCK ® ONE	Цвет	Ед. упаковки, бухты в м
Версия со стандартной массой (закрытая)						
61803908	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	чёрный	50
61803909	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный	50
61803910	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	чёрный	50
61803911	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	чёрный	50
61803912	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	чёрный	50
61803913	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	чёрный	50
61803914	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	чёрный	25
61803915	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	чёрный	25
61803916	56	56.3 x 67.2	100	-	чёрный	25
61803917	70	67.2 x 79.6	130	-	чёрный	25
61803918	95	91.3 x 106.0	170	-	чёрный	10
61803919	125	126.5 x 146.5	380	-	чёрный	10
61803920	7	6.2 x 10.0	15	12 x 1,5	серый	50
61803921	10	9.6 x 12.8	20	12 x 1,5/16 x 1,5/20 x 1,5	серый	50
61803922	12	12.0 x 15.7	30	16 x 1,5/20 x 1,5	серый	50
61803923	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	серый	50
61803924	23	22.0 x 28.4	40	25 x 1,5/32 x 1,5	серый	50
61803925	29	28.3 x 34.5	50	32 x 1,5/40 x 1,5	серый	50
61803926	36	35.8 x 42.2	55	40 x 1,5/50 x 1,5	серый	25
61803927	48	46.7 x 53.8	65	50 x 1,5/63 x 1,5	серый	25
61803928	56	56.3 x 67.2	100	-	серый	25
61803929	70	67.2 x 79.6	130	-	серый	25
61803930	95	91.3 x 106.0	170	-	серый	10
61803931	125	126.5 x 146.5	380	-	серый	10
Упрочненная версия (закрытая)						
61803932	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	чёрный	50
61803933	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	чёрный	50
61803934	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	чёрный	50
61803935	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	чёрный	25
61803936	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	чёрный	25
61803937	17	16.1 x 21.1	35	20 x 1,5/25 x 1,5	серый	50
61803938	23	22.0 x 28.5	45	25 x 1,5/32 x 1,5	серый	50
61803939	29	28.3 x 34.7	55	32 x 1,5/40 x 1,5	серый	50

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® PA6

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходит к серии FIPLOCK ® ONE	Цвет	Ед. упаковки, бухты в м
61803940	36	35.8 x 42.3	60	40 x 1,5/50 x 1,5	серый	25
61803941	48	46.7 x 54.2	70	50 x 1,5/63 x 1,5	серый	25

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.