


**FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава
(штабелируемый)**

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава (штабелируемый)

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава (штабелируемый)



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

**FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава
(штабелируемый)**

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



**FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава
(штабелируемый)**

Артикул	Номинальный размер	Ø отверстия, мм	Конструкция	Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
Крепление защитного рукава						
61805116	17	8,5	Просто	17	чёрный	10
61805117	23	8,5	Просто	23	чёрный	6
61805118	29	8,5	Просто	29	чёрный	6
61805119	36	8,5	Просто	36	чёрный	4
61805120	48	8,5	Просто	48	чёрный	4
61805121	56	8,5	Просто	56	чёрный	4
Крепление защитного рукава с помощью шарикового шарнира						
61805122	12	8,5	Просто	12	чёрный	10
61805123	17	8,5	Просто	17	чёрный	6
61805124	23	8,5	Просто	23	чёрный	6
61805125	29	8,5	Просто	29	чёрный	4
61805126	36	8,5	Просто	36	чёрный	4
61805127	48	8,5	Просто	48	чёрный	4
Держатель для нескольких защитных рукавов						
61805128	2x 36	8,5	Двойной	36	чёрный	4
61805129	2x 48	8,5	Двойной	48	чёрный	4
61805130	3x 36	8,5	Тройной	36	чёрный	4
61805131	3x 48	8,5	Тройной	48	чёрный	4
61805132	4x 36	8,5	Четырёхкратный	36	чёрный	4
61805133	4x 48	8,5	Четырёхкратный	48	чёрный	4

**FIPLOCK®ONE держатель защитного рукава
(штабелируемый)**

