FIPLOCK®ONE фитинг 90°

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK®ONE фитинг 90°

Информация
Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

- Железно-дорожный транспорт
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Не поддерживают горение
- Без галогенов
- Морозостойкие
- Максимальная защита от вибраций
- Механическая стойкость
- Время на монтаж
- Незначительный вес

Последнее обновление (11.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK®ONE фитинг 90°

Оптимальная защита от растягивающих усилий

Износостойкие

Надёжность

Стойкий к УФ-лучам

Водонепроницаемые

Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (11.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

FIPLOCK®ONE фитинг 90°

Комментарий
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Последнее обновление (11.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

FIPLOCK®ONE фитинг 90°

Артикул	Номинальный размер	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
FIPLOCK®ONE фитинг 90° — чёрный (с уплотнением NBR)				
61805134	17	17	чёрный	10
61805135	23	23	чёрный	6
61805136	29	29	чёрный	6
61805137	36	36	чёрный	4
61805138	48	48	чёрный	4
FIPLOCK®ONE фитинг 90° — серый (с уплотнением NBR)				
61805139	17	17	серый	10
61805140	23	23	серый	6
61805141	29	29	серый	6
61805142	36	36	серый	4
61805143	48	48	серый	4
FIPLOCK®ONE фитинг 90° — чёрный (с уплотнением EPDM)				
61805144	17	17	чёрный	10
61805145	23	23	чёрный	6
61805146	29	29	чёрный	6
61805147	36	36	чёрный	4
61805148	48	48	чёрный	4
FIPLOCK®ONE фитинг 90° — серый (с уплотнением EPDM)				
61805149	17	17	серый	10
61805150	23	23	серый	6
61805151	29	29	серый	6
61805152	36	36	серый	4
61805153	48	48	серый	4

Последнее обновление (11.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16