

FIPSPLIT® PA12

Сверхгибкая система гофрированных защитных шлангов в разъемном исполнении

Гибкая система гофрированных защитных шлангов в разъемном исполнении

Информация

Hazard Level: HL 3



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Время на монтаж



Незначительный вес



Маслостойкий



Для буксируемых кабельных цепей



Стойкий к УФ-лучам

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPSPLIT® PA12



Водонепроницаемые



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Стойкие к механическим нагрузкам

Высокая гибкость и длительный срок эксплуатации

Стабильные по форме

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить непрерывное перемещение

Железнодорожная технология

Оборудование для общественного транспорта

Для прокладки внутри/вне помещений

Прокладка по крыше вагонов, соединители Jumper, соединительные муфты

Характеристики

Незначительная плотность дымовых газов

Самозатухающие, не капаят

Без галогенов

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Отличная стойкость к атмосферным влияниям и стойкость к УФ-лучам

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175

Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL3

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA 12

Без силикона

Безгалогенный

Огнестойкость в соответствии с нормами UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -45 до +105 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

FIRSPPLIT® PA12

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Цвет	Ед. упаковки, бухты в м
Разъединяемое исполнение					
61803973	7	6.3 x 10.0	20	чёрный	50
61803974	10	8.8 x 13.5	25	чёрный	50
61803975	11	11.0 x 16.1	25	чёрный	50
61803976	14	13.2 x 18.7	30	чёрный	50
61803977	16	16.0 x 21.5	35	чёрный	50
61803978	20	20.2 x 25.7	45	чёрный	50
61803979	23	23.9 x 31.3	55	чёрный	50
61803980	29	27.3 x 35.5	105	чёрный	25
61803981	37	32.5 x 43.2	130	чёрный	25
61803982	45	43.1 x 54.2	135	чёрный	25
61803984	100	87.5 x 102.5	195	чёрный	10