

## FIPSPLIT® PA6

Гибкая система гофрированных защитных шлангов в разъемном исполнении

Гибкая система гофрированных защитных шлангов в разъемном исполнении

### Информация

Hazard Level: HL 3



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Время на монтаж



Незначительный вес



Маслостойкий



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPSPLIT® PA6

### Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Стойкие к механическим нагрузкам

Гибкие

Стабильные по форме

### Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Железнодорожная технология

Оборудование для общественного транспорта

### Характеристики

Незначительная плотность дымовых газов

Самозатухающие, не капают

Без галогенов

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам

Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7011) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 Без силикона Без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**FIRSPPLIT® PA6**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Цвет	Ед. упаковки, бухты в м
Разъединяемое исполнение					
61803942	7	6.3 x 10.0	25	чёрный	50
61803943	10	8.8 x 13.5	30	чёрный	50
61803944	11	11.0 x 16.1	30	чёрный	50
61803945	14	13.2 x 18.7	35	чёрный	50
61803946	16	16.0 x 21.5	40	чёрный	50
61803947	20	20.2 x 25.7	50	чёрный	50
61803948	23	23.9 x 31.3	60	чёрный	50
61803949	29	27.3 x 35.5	110	чёрный	25
61803950	37	32.5 x 43.2	135	чёрный	25
61803951	45	43.1 x 54.2	140	чёрный	25

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16