

## SILVYN® KLICK 90° M

SILVYN® KLICK-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой для SILVYN® RILL



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж  
Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Для монтажа в ограниченном пространстве  
Для применений, где возникают вращательные движения

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
90° угловые  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KLICK 90° M

### Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6 Без галогенов
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® КЛИК 90° М**

Артикул	Метрическая резьба	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN®КЛИК 90° М серый</b>						
55501110	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501120	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501130	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501140	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501150	20x1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501160	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501170	25x1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501180	25x1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501190	32x1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501200	32x1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501210	40x1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501220	40x1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501230	50x1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501240	50x1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501250	63x1,5	16	53	54.5	54	5
<b>SILVYN®КЛИК 90° М черный</b>						
55501115	10 x 1,0	12	6	10	10	50
55501125	12 x 1,5	12	8	13	13	50
55501135	16 x 1,5/1	12	12	13	13	50
55501145	16 x 1,5/2	12	12	15.8	16	50
55501155	20x1,5/1	13	15	15.8	16	50
55501165	20 x 1,5/2	13	15	21.2	21	50
55501175	25x1,5/1	13	18	21.2	21	50
55501185	25x1,5/2	13	18	28.5	28	25
55501195	32x1,5/1	15	24	28.5	28	25
55501205	32x1,5/2	15	24	34.5	34	10
55501215	40x1,5/1	15	32	34.5	34	10
55501225	40x1,5/2	15	32	42.5	42	10
55501235	50x1,5/1	16	39	42.5	42	10
55501245	50x1,5/2	16	39	54.5	54	5
55501255	63x1,5	16	53	54.5	54	5

Последнее обновление (22.02.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16