SILVYN® KLICK 90° PG

SILVYN® KLICK 90° PG — угловой фитинг для защитного рукава с немецкой трубной резьбой для SILVYN® RILL



Время на монтаж

Расширенный температурный диапазон

Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж
Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Стойкие к растягивающим усилиям
Высокая герметизация

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Для монтажа в ограниченном пространстве
Для применений, где возникают вращательные движения

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG
90° угловые
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® KLICK 90° PG

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6 Без галогенов
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® KLICK 90° PG

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	PG резьба	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN®KLICK 90° PG серый						
61801020	9	10	12	13	13	50
61801030	11	10	15,5	15.8	16	50
56000100	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801040	16	13	18	21.2	21	50
61801050	21	13	24	28.5	28	25
61801060	29	15	32	34.5	34	10
61801061	36	15	36,5	42.5	42	10
61801062	48	16	48,5	54.5	54	5
SILVYN®KLICK 90° PG черный						
61801025	9	10	12	13	13	50
61801035	11	10	15,5	15.8	16	50
56000105	13,5	13	15,5	18.5	18	50
61801045	16	13	18	21.2	21	50
61801055	21	13	24	28.5	28	25
61801065	29	15	32	34.5	34	10
61801075	36	15	36,5	42.5	42	10
61801085	48	16	48,5	54.5	54	5

Последнее обновление (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16