

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Быстрый монтаж
Простой демонтаж
Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6

SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба
Кабельный ввод
Основной корпус с уплотнением
Верхняя часть с защёлкой

Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® КЛИК GPZ-M

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KCLICK GPZ-M серый								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KCLICK GPZ-M чёрный								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Последнее обновление (26.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16