

## SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M — фитинг для защитного рукава с метрической резьбой и со встроенной защитой кабеля от растягивающих усилий для SILVYN® RILL



Большой диапазон размеров резьбы



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий  
Дополнительная герметизация кабеля

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12

Робототехника

Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK GPZ-M

### Конструкция

Метрическая соединительная резьба  
Кабельный ввод  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

### Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA6
Класс защиты:	IP 68 IP 69
Температурный диапазон:	от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® КЛИК GPZ-M**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Внутренний диаметр, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® КЛИК GPZ-M серый</b>								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
<b>SILVYN® КЛИК GPZ-M чёрный</b>								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32x1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63x1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16